


Manovelle girevoli retrattili con foro quadrato/Manovelle girevoli retrattili con foro quadrato/rotondo/Manovelle girevoli retrattili

Volantini a razze

Manovelle girevoli retrattili con foro quadrato



Tipo	Corpo		Mozzo		Maniglia		Filettatura maniglia		Vite inclusa	
	Materiale	Trattamento superficie	Materiale	Trattamento superficie	Materiale	Trattamento superficie	Materiale	Trattamento superficie	Materiale	Trattamento superficie




Codice componente		L	A	H	h	D	K	F	M	B	d	b	Massa di riferimento (g)	Prezzo unitario
Tipo		W												
SSCH		10	108	80	68	26	27.5	40	6	5	18	22	145	
		12	130	100	72	30	31	40	10	5	18	27	210	
		14	164.5	130.5	102.5	35	36.2	65.3	9	6	23	30	310	
		17	198.5	161	122.5	40	40.5	80.3	12	8	26	34	420	

Manovelle girevoli con foro quadrato/rotondo



Tipo	Mozzo		Corpo principale, maniglia		Vite		Filettatura maniglia	
	Materiale	Trattamento superficie	Materiale	Trattamento superficie	Materiale	Trattamento superficie	Materiale	Trattamento superficie




Codice componente			L	A	H	h	D	K	F	M	B	d	b	h1	Massa di riferimento (g)	Prezzo unitario			
Tipo			W	P													Foro quadrato		Foro rotondo
																	MBCH	MBCHS	MBCR
Foro quadrato			8	8	85.5	64.5	63	23	24.5	40	10	6	22	18	19	10	76		
MBCH (Inserto: Acciaio)			10	10	105	80	76	26	27.5	50	13.5			22	22	11.5	102		
MBCHS (Inserto: Acciaio inox)			12	12	128	100	94.5	30	31	64.5	14.5	8	26	27	27	14.5	184		
Foro rotondo			14	-	161.5	130.5	114.5	35	36.2	79.5	19			30	30	-	259		-
MBCR (Inserto: Acciaio)			17	-	196	161	128.5	40	40.5	88.5	22	10	34	34	-	369		-	

Manovelle girevoli



Tipo	Mozzo		Trattamento superficie	
	Materiale	Trattamento superficie	Materiale	Trattamento superficie




Codice componente		L	A	H	h	D	d	d1	d2	K	F	M	B	Massa di riferimento (g)	Prezzo unitario
Tipo		W	NSCH	NOCH											NSCH / NOCH
Dritti		8	86	63.5	75	94	22	27	22	18	14	49	13	105	
		10	105	79	85	103	24	30	25	22	17	55	15	150	
		12	128	98	105.7	126.7	28	34	28	26	20	70.7	17	230	
		14	162	128	123.3	147.3	30	40	33	28	22	87.3	17	360	
		17	198	159.5	128.3	157.3	34	45	37	32	25	87.3	21	510	
		19											25	500	
Sfalsate		22	212	170	129.3	160.3	36	50	40	34	27		22	680	

Ordering Example
Codice componente
SSCH10
MBCH10
NSCH8

Volantini a razze



Profilo foro albero D.I.	Tipo			Mozzo		Volantino		Foro di montaggio maniglia		Maniglia		Filettatura maniglia	
	Maniglie fisse	Maniglie ripiegabili	Senza maniglia	Materiale	Trattamento superficie	Materiale	Trattamento superficie	Materiale	Trattamento superficie	Materiale	Trattamento superficie	Materiale	Trattamento superficie



Le maniglie fisse sono GRW a P.1151.
Le maniglie ribaltabili sono GRMBM a P.1151.
Le maniglie fisse e le maniglie ribaltabili ruotano.

Codice componente		Foro H9 + Masch.		Foro H9 + Sede chiav. + Masch.		Foro quadrato		Con spacc.		H	A	D1	D2	D3	L	d1	h1	X	Y	R (Diam.)	d3	M (FL gross)	M (FL gross)	P (Capo serraggio ret)	B		G		Massa (g)		
Tipo		D	Selezione d	d1	b	t	Selezione W	d2															PHL	PHLF	PHL	PHLF	PHL	PHLF			
Senza foro PHLN	Foro H9 + Sede chiav. + Masch.	80	*10, *12, 14	10	3	1.4	10	10	32	13	20	28	27.5	25	25	23.3	9	7	8.5	4.5	4	26	3	5	20	19.6	40	55	135	177	
		100	10, *12, *15	12	4	1.8	12	12	36	20	25	35	28	28	28	28	9	10	9	10	5.5	8	37	5	20	19.6	40	55	200	242	
PHLFN	PHLHK	125	*12, *16, 18	15	5	2.3	12	14	40	17	30	40	34.5	30	31	29.45	11	-	-	-	10	50	-	23	19.7	55	81	330	410	410	565
		140	*15, 18, *20	16	5	2.3	14	14	48	20	30	44	-	31	-	-	11	-	-	-	10	55	-	23	22.6	67	104	485	640		
Foro H9 + Masch.	PHLHK, PHLSK Foro quadrato PHLW, PHLFW	160	16, 18, 20	16	5	2.3	14	17	50	23	35	50	-	37	-	-	-	-	-	-	10	65	-	23	22.6	67	104	485	640	780	935
		180	16, 18, 20	16	5	2.3	14	17	54	23	35	50	-	42	-	-	-	-	-	-	10	73	-	23	22.6	67	104	640	795	780	935
PHLM PHLFM PHLSM	Con spacc. PHLPL	200	16, 18, 20	16	5	2.3	14	17	54	23	35	50	-	42	-	-	-	-	-	-	10	80	-	23	22.6	67	104	640	795	780	935
Senza foro, senza maniglia PHLN-R		250	-	-	-	-	-	-	66	26	44	42	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	980

Solo dimensioni d con * disponibili per il tipo in acciaio inox.
Solo D80, 100 e 125 con spaccatura.

Ordering Example
Codice componente
PHLN80
PHLM100
PHLP125

Codice componente		L	A	H	h	D	d	d1	d2	K	F	M	B	Massa di riferimento (g)	Prezzo unitario
Tipo		W	NSCH	NOCH											NSCH / NOCH
Dritti		8	86	63.5	75	94	22	27	22	18	14	49	13	105	
		10	105	79	85	103	24	30	25	22	17	55	15	150	
		12	128	98	105.7	126.7	28	34	28	26	20	70.7	17	230	
		14	162	128	123.3	147.3	30	40	33	28	22	87.3	17	360	
		17	198	159.5	128.3	157.3	34	45	37	32	25	87.3	21	510	
		19											25	500	
Sfalsate		22	212	170	129.3	160.3	36	50	40	34	27		22	680	

