



Cerniere sfilabili con gradino/Cerniere sfilabili verticali/Cerniere sfilabili saldate

Cerniere saldate/Cerniere lunghe




Codice componente		T1	* Carico ammesso (kg)	Peso (g)	Prezzo unitario	Sconto volumi elevati
Tipo	T				1 ~ 19 pz.	20~100
HHSPDL	3	10	7	45		
HHSPDR	5	12		46		

* Il valore del carico ammesso si riferisce all'utilizzo di 2 pezzi



* L'esempio d'uso mostra la vista dall'alto.


*Il valore superiore è $T = 5$.



Codice componente		N		* Carico ammesso (kg)	Massa (g)	Prezzo unitario 1 ~ 9 pz.	Sconto volumi elevati 10~50
Tipo	L	Passante	Svasato con.				
	35	3.2	6.2	2	13		
	51			4	30		
HHSV	60			6	45		
	60	4.2	8.2	10	95		


* Il valore del carico ammesso si riferisce all'utilizzo di 2 pezzi.

Il valore del carico ammesso si ricava da un diagramma di Z pozzetti.							
L	W	P	D	H	t	R	R1
35	8	27	3	6	2	9	8
51	11	40	4	8	2.5	15	14.4
60	13	48	5	9.5	3	18	18
80	14.5	68	6	11.5	4.5	27	27



Codice componente		W	T	(R)	* Carico ammesso (kg)	Peso (g)	Prezzo unitario 1 ~ 19 pz.	Sconto volumi elevati 20~50
Tipo	L							
HHSM1	(Per applicazione a sinistra)	50	32	1.6	7.5	7	30	
HHSM2	(Per applicazione a destra)	64	36	1.6	7.5	10	45	
		75	38	2	8.5	15	65	


* Il valore del carico ammesso si riferisce all'utilizzo di 2 pezzi



Codice componente		W	T	(R)	D	* Carico ammesso (kg)	Peso (g)	Prezzo unitario 1 ~ 19 pz.	Sconto volumi elevati 20~50
	Tipo	L							
HHSMZL	(Per applicazione a Sinistra)	50	40	2.6	10.5	5	15	60	
		65	50	2.6	10.5	5	20	89	
HHSMZR	(Per applicazione a destra)	75	70	3.2	12.5	6	30	165	
		100	82	4	16	8	50	347	
HHSMLY	(Per applicazione a Sinistra)	50	40	2.5	10.5	5	15	62	
		65	50	2.5	10.5	5	20	95	
HHSMYR	(Per applicazione a destra)	75	70	3	12	6	30	180	
		100	82	4	16	8	50	335	


* Il valore del carico ammesso si riferisce all'utilizzo di 2 pezzi.

* Il materiale per L = 75 e 100 di HHSMZL e HHSMZR è SPH



Codice componente		W	C	C1	t	Carico ammesso (kg)	Peso (g)	Prezzo unitario	Sconto volumi elevati
Tipo	L							1 ~ 19 pz.	20~50
HHSY	40	35	3	6.3	1.5	6	25		
	50	30	3	6.4	1.5	8	30		
	65	50	4	8.5	2	13	66		
	75					15	76		
	90	60	6	12.7	3	25	190		
	100					30	200		

* Il valore del carico ammesso si riferisce all'utilizzo di 2 pezzi




Codice componente		W	*Carico ammesso (kg)	Divisione	Peso (g)	Prezzo unitario	Sconto volumi elevati
Tipo	L					1 - 19 pz.	20 - 200
HHSYT	60	50	25	3	105		
	90	60	40	5	180		
	100	80	45	5	245		

* Il valore del carico ammesso si riferisce all'utilizzo di 2 pezzi.



N. profilo	Carico ammesso (kg)	Peso (g)	Prezzo unitario 1 ~ 19 pz.	Sconto volumi elevati 20~50
A	20	88		
	25	120		
	30	164		
B	60	512		
	70	628		
	90	824		



Codice componente		Massa (g)	Prezzo unitario	Sconto volumi elevati
Tipo	L		1 ~ 9 pz.	10-50
HHSVL	300	165		
	350	190		
	450	250		
	600	335		
	750	410		
	850	470		
	950	520		
	1050	580		
	1150	630		

