


Raccordi a vite a bassa pressione

Pari diam.

Attacchi



Tipo	Materiale	Trattamento superficie
SGPPS	EN-JM 1010 equiv.	Zincatura a caldo
SUTPS	EN 1.4301 equiv.	-
SUTPSS	EN 1.4401 equiv.	-




RoHS 10

* Solo SGPPS è dotato di griffe sulla circonferenza.

Attacchi con fil. femmina parallela (PS)



Tipo	Materiale	Trattamento superficie
SGPRP	Tubi in acciaio al carbonio	Zincatura a caldo
SUTRP	EN 1.4301 equiv.	-




RoHS 10


Attacchi doppia lunghezza



Tipo	Materiale	Trattamento superficie
SUTPSR	EN 1.4301 equiv.	-



Diverso da quello riportato sopra




RoHS 10

Gomiti a 45°



Tipo	Materiale	Trattamento superficie
SGPHE	EN-JM 1010 equiv.	Zincatura a caldo
SUTHE	EN 1.4308 equiv.	-



RoHS 10

Codice componente		SGPPS								SUTPS		SGPPS		SUTPS		SUTPSS	
Tipo	N.	Rc (PT)	(D)	L	(D)	(L)	(t)	(D)	L	(D)	L	Prezzo unitario	Sconto volumi elevati	Prezzo unitario	Sconto volumi elevati	Prezzo unitario	Sconto volumi elevati
SGPPS SUTPS SUTPSS	6A	1/8	15	23	19	13	4	15	23			1 - 9 pz.	10 - 30 pz.	1 - 19 pz.	20 - 50 pz.	1 - 19 pz.	20 - 50 pz.
	8A	1/4	19	26	22	17	4	19	29							-	-
	10A	3/8	24	31	27	18	5	22	30								
	15A	1/2	28	35	31	20	6	27	38								
	20A	3/4	34	41	37	24	6	33	40								
	25A	1	43	45	46	25	8	40	45								
	32A	1 1/4	51	50	54	28	8	49	51							-	-
	40A	1 1/2	57	55	61	32	9	55.5	54							-	-
	50A	2	70	60	75	34	9	68	64							-	-

* Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.

Codice componente		SGPRP		SUTRP		SGPRP		SUTRP	
Tipo	N.	Rp (PS)	(D)	(L)	(D)	(L)	Prezzo unitario	Sconto volumi elevati	Prezzo unitario
SGPRP SUTRP	6A	1/8	15	19	13.8	20	1 - 9 pz.	10 - 30 pz.	1 - 9 pz.
	8A	1/4	19	27	17	25			
	10A	3/8	23	28	21	26			
	15A	1/2	28	37	25	33			
	20A	3/4	34.5	39	31	36			
	25A	1	41.5	46	38	43			
	32A	1 1/4	51	51	47	48			

* Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.

Codice componente		(L) Selezione	Rp (PS)	(D)	Prezzo unitario		Sconto volumi elevati	
Tipo	N.				1 ~ 9 pz.		10 ~ 30 pz.	
SUTPSR	6A		1/8	15	L=50	L=75	L=50	L=75
	8A	50 75	1/4	19				
	10A		3/8	22				
	15A		1/2	26.5				
	20A		3/4	33				

* Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.


Codice componente		Rc (PT)	SGPHE		SUTHE		SGPHE		SUTHE	
Tipo	N.		(D)	L	(D)	L	Prezzo unitario	Sconto volumi elevati	Prezzo unitario	Sconto volumi elevati
SGPHE SUTHE	6A	1/8	18	16	17	16	1 - 9 pz.	10 - 30 pz.	1 - 19 pz.	20 - 50 pz.
	8A	1/4	22	17	21	17				
	10A	3/8	26	19	25	19				
	15A	1/2	30	21	28	21				
	20A	3/4	36	25	35	25				
	25A	1	44	29	42	29				

* Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.

Tappi




Tipo	Materiale	Trattamento superficie
SGPPC	EN-JM 1010 equiv.	Zincatura a caldo
SUTPC	EN 1.4308 equiv.	-



Spine



Tipo	Materiale	Trattamento superficie
SGPPP	SWCH10R equiv.	Cromatura trivalente
SUPPP	EN 1.4308 equiv.	-




RoHS 10

Nippli rotondi



Tipo	Materiale	Trattamento superficie
SGPNP	EN 1.0035 equiv.	Zincatura a caldo
SUTNP	EN 1.4301 equiv.	-




RoHS 10

Nippli doppia lunghezza



Tipo	Materiale	Trattamento superficie
SGPNPR	EN 1.0035 equiv.	Zincatura a caldo
SUTNPR	EN 1.4301 equiv.	-



RoHS 10



Condizioni di esercizio dei raccordi

Stato fluido	Pressione d'esercizio max (MPa)
Vapore, aria, gas, olio: fino a 300°C	1.0
Vapore, aria, olio, acqua a impulsi: fino a 200°C	1.4
Acqua in flusso statico: fino a 120°C	2.0



Codice componente - L
SGPPS8A
SGPNPR8A - 75

Codice componente		Rc (PT)	SGPPC		SUTPC		SGPPC		SUTPC	
Tipo	N.		(D)	L	(D)	L	Prezzo unitario	Sconto volumi elevati	Prezzo unitario	Sconto volumi elevati
SGPPC SUTPC	6A	1/8	19	14	18	16	1 - 9 pz.	10 - 30 pz.	1 - 19 pz.	20 - 50 pz.
	8A	1/4	23	15	22	18				
	10A	3/8	26	17	26	20				
	15A	1/2	31	20	30	21				
	20A	3/4	37	24	36	24				
	25A	1	45	28	44	28				
	32A	1 1/4	54	30	53	30				
	40A	1 1/2	61	32	60	32				
	50A	2	74	36	73	36				

* Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.

Codice componente		R (PT)	Misura quadrata H	t	L		SGPPP		SUPPP	
Tipo	N.				SGPPP	SUPPP	Prezzo unitario	Sconto volumi elevati	Prezzo unitario	Sconto volumi elevati
SGPPP SUPPP	6A	1/8	7	7	16	16	1 - 9 pz.	10 - 30 pz.	1 - 19 pz.	20 - 50 pz.
	8A	1/4	9	8	19	19				
	10A	3/8	12	9	21	21				
	15A	1/2	14	10	26	25				
	20A	3/4	17	11	29	28				
	25A	1	19	12	31	31				
	32A	1 1/4	23	13	35	35				
	40A	1 1/2	26	14	36	36				
	50A	2	32	15	41	41				

* Profilo parte H: N.6A - 50A = Quadrato

* Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.

Codice componente		R (PT)	D	L	d		SGPNP		SUTNP	
Tipo	N.				SGPNP	SUTNP	Prezzo unitario	Sconto volumi elevati	Prezzo unitario	Sconto volumi elevati
SGPNP SUTNP	6A	1/8	10.5	24	6.5	6.5	1 - 9 pz.	10 - 30 pz.	1 - 19 pz.	20 - 50 pz.
	8A	1/4	13.8	26	8.7	9.7				
	10A	3/8	17.3	28	12.1	13.1				
	15A	1/2	21.7	34	15.8	15.5				
	20A	3/4	27.2	38	21.6	21.3				
	25A	1	34.0	42	27.8	28.1				
	32A	1 1/4	42.7	50	35.9	35.8				
	40A	1 1/2	48.6	50	41.9	41.8				
	50A	2	60.5	58	53.2	53.6				

* Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.

Codice componente		(L) Selezione	R (PT)	(D)		(d)		Prezzo unitario 1 ~ 30 pz.							
Tipo	N.			SGPNPR	SUTNPR	SGPNPR	SUTNPR	L50	L75	L100	L125	L50	L75	L100	L125
SGPNPR SUTNPR	6A	50 75 100 125	1/8	10.5	-	6.2	-					-	-	-	-
	8A		1/4	13.4	13.8	9.2	9.4								
	10A		3/8	17.4	17.3	12.9	12.7								
	15A		1/2	21.9	21.7	16.5	16.1								
	20A		3/4	27.2	27.2	21.5	21.4								

* Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.

* Per acqua a impulsi si intende un flusso d'acqua generato in condizioni d'esercizio costanti con pressione variabile e portata ciclica. (Eccezione cambio transitorio)

* Per acqua in flusso statico si intende un flusso d'acqua non a impulsi.

* Poiché i raccordi sono realizzati in fusione, le dimensioni come (D) e (L₂) sono di riferimento, non garantite.