

Raccordi a vite ad alta pressione


Pari diam./riduzione

Attacchi

RoHS10



Tipo	Materiale
SGPPSH	EN 1.1158 equiv.
SUTPSH	EN 1.4308 equiv.




Attacchi a esagono incassato

RoHS10



Tipo	Materiale
SGPSH	EN 1.1158 equiv.




Gomiti

RoHS10



Tipo	Materiale
SGPPEH	EN 1.1158 equiv.
SUPESH	EN 1.4308 equiv.




Gomiti a 45°

RoHS10



Tipo	Materiale
SGPHEH	EN 1.1158 equiv.
SUTHEH	EN 1.4308 equiv.




Gomiti maschio/femmina

RoHS10



Tipo	Materiale
SGPELH	EN 1.1158 equiv.
SUTELH	EN 1.4308 equiv.




Raccordi a T

RoHS10



Tipo	Materiale
SGPPTH	EN 1.1158 equiv.
SUTPTH	EN 1.4308 equiv.




Spine

RoHS10



Tipo	Materiale
SGPPPJ	EN 1.1158 equiv.
SUPPPJ	EN 1.4308 equiv.



Codice componente	Tipo	N.	Rc (PT)	(D)	(L)	(D)	(L)	Prezzo unitario	Sconto volumi elevati
SGPPSH	6A	1/8	19	22	19	26		1 - 4 pz.	5-20 pz.
	8A	1/4	22	25	22	28			
	10A	3/8	28	28	25	33			
	15A	1/2	32	32	32	37			
	20A	3/4	38	38	38	42			
SUTPSH	25A	1	46	45	45	45			
	32A	1 1/4	58	50	55	52			
	40A	1 1/2	63	55	65	56			
	50A	2	76	60	75	66			

Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.

Codice componente	Tipo	N.	Rc (PT)	B	(L)	(D)	(L)	Prezzo unitario	Sconto volumi elevati
SGPSH	8A	1/4	22	8.5	22	28		1 - 4 pz.	5-20 pz.
	10A	3/8	27	8.5	27	33			
	15A	1/2	32	9	32	37			
	20A	3/4	38	11	38	42			
	25A	1	46	12	46	45			
	32A	1 1/4	58	14	55	52			

Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.

Codice componente	Tipo	N.	Rc (PT)	(D)	(L)	(D)	(L)	Prezzo unitario	Sconto volumi elevati
SGPPEH	6A	1/8	23	21.6	23	21		1 - 4 pz.	5-20 pz.
	8A	1/4	23	21.6	23	21			
	10A	3/8	27	25.5	27	25			
	15A	1/2	34	28.9	34	29			
	20A	3/4	39	33.1	39	34			
	25A	1	47	38.2	47	38			
SUPESH	32A	1 1/4	56	44.6	57	45			
	40A	1 1/2	63	51.1	63	51			
	50A	2	76	58.0	77	61			

Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.

Codice componente	Tipo	N.	Rc (PT)	(D)	(L)	(D)	(L)	Prezzo unitario	Sconto volumi elevati
SGPHEH	8A	1/4	23	18.4	23	18.4		1 - 4 pz.	5-20 pz.
	10A	3/8	27	18.9	27	18.9			
	15A	1/2	34	24.1	34	24.1			
	20A	3/4	39	26.7	39	26.7			
	25A	1	47	30.3	47	30.3			
	32A	1 1/4	56	35.5	56	35.5			
SUTHEH	40A	1 1/2	63	39.6	63	39.6			
	50A	2	76	46.4	76	46.4			

Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.

Codice componente	Tipo	N.	R	(D)	(L)	(D)	(L)	A	B	Prezzo unitario	Sconto volumi elevati
SGPELH	8A	1/4	24	30	41	21	27	25	32.5	45	22 32
	10A	3/8	24	35	41	25	28	33	39.5	55	25 38
	15A	1/2	32	41	51	29	35	38	44.5	61	28 41
	20A	3/4	36	47	59	33	40	46	55.5	72	35 48
	25A	1	46	57	74	38	48	56	70.5	86	44 57
SUTELH	8A	1/4	24	30	41	21	27	25	32.5	45	22 32
	10A	3/8	24	35	41	25	28	33	39.5	55	25 38
	15A	1/2	32	41	51	29	35	38	44.5	61	28 41
	20A	3/4	36	47	59	33	40	46	55.5	72	35 48
	25A	1	46	57	74	38	48	56	70.5	86	44 57

Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.

Codice componente	Tipo	N.	Rc (PT)	(D)	(L)	(D)	(L)	Prezzo unitario	Sconto volumi elevati
SGPPTH	8A	1/4	23	21.6	23	21.6		1 - 4 pz.	5-20 pz.
	10A	3/8	27	25.5	27	25.5			
	15A	1/2	34	28.9	34	28.9			
	20A	3/4	39	33.1	39	33.1			
	25A	1	47	38.2	47	38.2			
SUTPTH	32A	1 1/4	56	44.6	56	45.0			
	40A	1 1/2	63	51.1	63	50.8			
	50A	2	76	58.0	76	60.1			

Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.

Codice componente	Tipo	N.	R (PT)	(L)	(T)	(H)	(L)	(T)	(H)	Prezzo unitario	Sconto volumi elevati
SGPPPJ	8A	1/4	11	9	9	11	7	9	12		
	10A	3/8	12	10	12	12	9	12			
	15A	1/2	15	11	14	15	10	14			
	20A	3/4	17	12	17	17	11	17			
	25A	1	19	13	19	20	12	21			
SUPPPJ	32A	1 1/4	22	14	23	22	13	23			
	40A	1 1/2	22	15	26	22	14	28			
	50A	2	26	16	32	26	15	33			


Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.

Nippli esagonali

RoHS10



Tipo	Materiale
SGPNRJ	EN 1.1158 equiv.
SUTNRJ	EN 1.4308 equiv.




Giunti (Con O-ring)

RoHS10



Tipo	Materiale
SGPPUJ	EN 1.1158 equiv.
SUTPUJ	EN 1.4308 equiv.




Attacchi riduttori

RoHS10



Tipo	Materiale
SGPSDJ	EN 1.1158 equiv.
SUTSSJ	EN 1.4308 equiv.




Nippli di riduzione

RoHS10



Tipo	Materiale
SGPNPJ	EN 1.1158 equiv.
STUPDJ	EN 1.4308 equiv.




Riduttori a T

RoHS10



Tipo	Materiale
SGPTDJ	EN 1.1158 equiv.




Boccole

RoHS10



Tipo	Materiale
SGPPBJ	EN 1.1158 equiv.
SUTPBJ	EN 1.4308 equiv.



Specifiche dei raccordi

Materiale raccordo	Acciaio EN 1.1158 equiv. di JIS G4051 o equiv. Acciaio inox EN 1.4301 equiv. di JIS G3459 o equiv.
Temp. di esercizio max	EN 1.1158 equiv. 350°C O-ring 100°C SUS30 4800°C
Pressione di esercizio max	20.6MPa
Tubo applicabile	Tubazioni con tubi in acciaio al carbonio, JIS G3454, 3455, 3456 Tubazioni con tubi in acciaio inox, JIS G3459

* Materiale EN 1.1158 equiv. composto da JIS B2316, mentre EN 1.4301 equiv. composto da JIS B2316.

Poiché i raccordi sono realizzati in fusione, le dimensioni come (L) e (T) sono di riferimento, non garantite.

Codice componente	Tipo	N.	R (PT)	(L)	(L)	(B)	(L)	(L)	(B)	Prezzo unitario	Sconto volumi elevati
SGPNRJ	6A	1/8	11	27	12	11	29	12		1 - 4 pz.	5-20 pz.
	8A	1/4	15	35	17	16	39	17			
	10A	3/8	15	37	19	17	41	19			
	15A	1/2	17	43	23	21	50	23			
	20A	3/4	20	49	29	22	53	28			
SUTNRJ	25A	1	22	54	35	26	62	36			
	32A	1 1/4	22	56	46	26	68	47			
	40A	1 1/2	25	62	50	27	69	51			
	50A	2	29	72	63	28	72	64			

Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.

Codice componente	Tipo	N.	Rc (PT)	(B1)	(L)	(A)	(B)	(B1)	(L)	(A)	(B)	O-ring	Prezzo unitario	Sconto volumi elevati
SGPPUJ	8A	1/4	22	38	18	32	22	38	18	32	P18		1 - 4 pz.	5-20 pz.
	10A	3/8	26	40	20	41	26	40	20	41	P20			
	15A	1/2	32	44	22	46	32	44	22	46	G25			
	20A	3/4	38	50	26	54	38	50	26	54	G30			
	25A	1	47	56	28	63	47	56	28	63	G35			
	32A	1 1/4	58	62	30	74	58	62	30	74	G45			
SUTPUJ	40A	1 1/2	63	70	32	80	63	70	32	80	G50			
	50A	2	76	76	36	95	76	76	36	95	G65			

Caratteristiche: Questi raccordi possono essere rimossi allentando i dadi, di modo che non richiedano la torsione dei tubi stessi.

Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.

Codice componente	RC (P1)			SGPSDJ		SUTSSJ		SGPSDJ		SUTSSJ	
Tipo	N.	T1	T2	L	(D)	L	(D)	Prezzo unitario 1 - 9 pz.	Sconto volumi elevati 10 - 30 pz.	Prezzo unitario 1 - 9 pz.	Sconto volumi elevati 10 - 30 pz.
SGPSDJ	12	1/8	1/4	25	22	28	22				
	23	1/4	3/8	28	28	33	25				
	24	1/4	1/2	32	32	32	32				
	34	3/8	1/2	32	32	37	32				
SUTSSJ	36	3/8	3/4	38	38	42	38				
	46	1/2	3/4	38	38	42	38				
	48	1/2	1	45	46	45	45				
	68	3/4	1	45	46	45	45				