


Flessibili in fluororesina flessibile




■ Flessibili Flessibili in fluororesina



Tipo	Materiale		Trattamento superficie	Pressione di esercizio max
	Flessibile	Rinforzo flessibile		
HOSFR HOSFRS	Fluororesina	EN 1.4301 equiv.	Raccordi a innesto	Vedere la tabella delle specifiche dei flessibili
		EN 1.0038 equiv.	Raccordi a innesto	



■ Profili di innesto



■ Specifiche dei flessibili

D.I. nominale flessibile	Pressione d'esercizio max (MPa)	Pressione di rottura min (MPa)	Raggio di curvatura min (mm)	Massa appross. (g/m)
4	20.5	82.0	51	105
6	20.5	82.0	76	120
8	17.0	68.0	102	145

■ Elenco dimensioni raccordi a innesto

D.I. nominale flessibile	R (PT)	Profilo A		Profilo B		Profilo C	
		B (Sedi chiave)	L	B (Sedi chiave)	L	B (Sedi chiave)	L
4	1/4	17	43	19	17	19	48
6	1/4	17	43	19	17	19	48
8	3/8	19	48	22	19	22	53


Codice componente	Tipo	D.I. nominale flessibile	Lunghezza flessibile - Incrementi di 0.1m	L Profilo innesto a sx	R Profilo innesto a dx	D.I. flessibile (mm)	D.E. flessibile (mm)	Prezzo unitario	
								Prezzo unitario flessibile/m	Addebito aggiuntivo per raccordi a innesto sui due lati
HOSFR HOSFRS		4	0.3-20.0	LA LB LC	RA RB RC	4.8	7.7		
		6				6.4	9.5		
		8				7.9	10.9		

Ordering Example
Codice componente - Lunghezza flessibile - Profilo L - Profilo R
HOSFR6 - 1.0 - LA - RB



■ Flessibili Flessibili in fluororesina Alta flessibilità



Tipo	Materiale		Fluidi applicabili	Gamma di temperature di esercizio	Pressione di esercizio max
	Flessibile	Trecciato			
HOSJRS	Fluororesina	EN 1.4301 equiv.	Aria, gas, acqua, solventi	-100~120°C	Vedere la tabella delle specifiche dei flessibili



■ Profili di innesto



■ Specifiche dei flessibili

D.I. nominale flessibile	D.I. (mm)	D.E. (mm)	Raggio di curvatura min (mm)	Pressione d'esercizio max (MPa)
6A	4.0	7.0	20	3.0
8A	5.0	8.5	20	2.5
10A	9.0	13.0	25	2.0
15A	11.0	16.5	30	2.0

■ Elenco dimensioni raccordi a innesto

D.I. nominale flessibile	R (PT)	Profilo A		Profilo B	
		B (Sedi chiave)	L	B (Sedi chiave)	L
6A	1/8	12	39	14	37
8A	1/4	14	47	17	43
10A	3/8	19	53	21	49
15A	1/2	24	60	26	57

Codice componente	Tipo	D.I. nominale flessibile	Lunghezza flessibile - Incrementi di 0.1m	L Profilo innesto a sx	R Profilo innesto a dx	Prezzo unitario flessibile/0.1m	Prezzo unitario	
							Profilo A	Profilo B
HOSJRS		6A	0.3-2.0	LA LB	RA RB			
		8A						
		10A						
		15A						




Ordering Example
Codice componente - Lunghezza flessibile - Profilo L - Profilo R
HOSJRS8A - 1.5 - LB - RA

Giunti/raccordi a snodo per fluidi idraulici

■ Giunti a snodo



Tipo	Materiale	Trattamento superficie	Pressione di esercizio max
SJS	EN 1.1191 equiv.	Cromatura trivalente	20.6MPa






Ordering Example
Codice componente
SJSB3

■ Raccordi a snodo per fluidi idraulici Gomito






Tipo	Materiale	Trattamento superficie	Pressione di esercizio max
KCLP	EN 1.0038 equiv.	Zincatura	20.6MPa
SKCLP	EN 1.4301 equiv.	-	-



■ Raccordi a snodo per fluidi idraulici Tipo dritto



Tipo	Materiale	Trattamento superficie	Pressione di esercizio max
SKCR	EN 1.4301 equiv.	-	20.6MPa



Ordering Example
Codice componente
KCLPFP4

Codice componente	Tipo	N.	R/Rc (PT)	d	L1	L2	L3	a	h	h	Prezzo unitario	Sconto volumi elevati
SJS		2	1/4	5	19.5	31.5	30	6.01	22	14		
		3	3/8	8	22	35.7	30	6.35	27	19		
		4	1/2	11.5	24	40.3	35	8.16	32	22		
		6	3/4	16	30	48.5	42	9.53	41	30		

Codice componente	Tipo	N.	G (PF)	R (PT)	d	L1	L2	L3	a	h	h	Prezzo unitario	Sconto volumi elevati
SJSB		2	1/4	5	19.5	31.5	29	6.01	22	14			
		3	3/8	8	22	35.7	30	6.35	27	19			
		4	1/2	11.5	24	40.3	35	8.16	32	22			
		6	3/4	16	30	48	41	9.53	41	30			

Codice componente	Tipo	N.	G (PF)	R (PT)	d	L1	L2	L3	a	h	h	Prezzo unitario	Sconto volumi elevati
SJSC		2	1/4	5	19.5	31.5	30	6.01	22	14			
		3	3/8	8	22	35.7	33	6.35	27	19			
		4	1/2	11.5	24	40.3	38	8.16	32	22			
		6	3/4	16	30	48.5	42.0	9.53	41	30			

■ Caratteristiche
Giunti capaci di movimenti lenti o rotanti alternati.
Utilizzabili per la giunzione di flessibili per tubazioni fisse e flessibili idraulici.

■ Specifiche
• Fluido applicabile : Olio (-20°C ~ 95°C)
• Angolo di oscillazione: 360°
• Velocità oscillazione: 25 cicli/min. (con angolo di vibrazione a 110°)

Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.

Codice componente	Tipo	N.	T (PT)	F (PF)	L	ℓ1	ℓ2	C	E (Sedi chiave)	B (Sedi chiave)	KCLPFP		SKCLPFP	
											Prezzo unitario	Sconto volumi elevati	Prezzo unitario	Sconto volumi elevati
KCLPFP SKCLPFP		2	1/4	1/4	52	13	16	24	14	19	1-4 pz.	5-20 pz.	1-4 pz.	5-20 pz.
		3	3/8	3/8	57	15	18	28	20	22				
		4	1/2	1/2	66	18	20	32	24	27				

Codice componente	Tipo	N.	T (PT)	F (PF)	L	ℓ1	ℓ2	C	E (Sedi chiave)	B (Sedi chiave)	KCLPF		SKCLPF	
											Prezzo unitario	Sconto volumi elevati	Prezzo unitario	Sconto volumi elevati
KCLPF SKCLPF		2	1/4	1/4	52	13	13	21	14	19	1-4 pz.	5-20 pz.	1-4 pz.	5-20 pz.
		3	3/8	3/8	57	15	14	24	20	22				
		4	1/2	1/2	66	18	17	29	24	27				

Codice componente	Tipo	N.	T1 (PT)	F2 (PF)	L	ℓ1	ℓ2	E (Sedi chiave)	B (Sedi chiave)	KCLPT		SKCLPT	
										Prezzo unitario	Sconto volumi elevati	Prezzo unitario	Sconto volumi elevati
KCLPT SKCLPT		2	1/4	1/4	53	13	18	19	19	1-4 pz.	5-20 pz.	1-4 pz.	5-20 pz.
		3	3/8	3/8	59	15	18	23	22				
		4	1/2	1/2	69	18	26	30	27				

Codice componente		T	F	L	ℓ ₁	B	ℓ ₂	E	Prezzo unitario	Sconto volumi elevati
Tipo	N.	R (PT)	G (PF)					(Con sedi chiave)	1-4 pz.	5-20 pz.
SKCRGP	2	1/4	1/4	68	13	8	16	19		
	3	3/8	3/8	72	15	8	18	22		
	4	1/2	1/2	84	18	10	20	27		

Codice componente		T	F	L	ℓ ₁	B	ℓ ₂	E	Prezzo unitario	Sconto volumi elevati
Tipo	N.	R (PT)	G (PF)					(Con sedi chiave)	1-4 pz.	5-20 pz.
SKCRGF	2	1/4	1/4	68	13	8	13	19		
	3	3/8	3/8	72	15	8	15	22		
	4	1/2	1/2	82	18	10	18	27		

Codice componente	Tipo	N.	T1 (PT)	T2 (PT)	Rc (PT)	L	A	ℓ1	ℓ2	E (Con sedi chiave)	Prezzo unitario	
											1-4 pz.	5-20 pz.
SKCRCT		2	1/4	1/4	61	39	13	17	19			
		3	3/8	3/8	66	41	15	19	22			
		4	1/2	1/2	76	48	18	22	27			

Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.

