



Perpendicolarità garantita di tutti gli angoli - Incrementi di 0.1mm



Perpendicolarità garantita di tutti gli angoli - Incrementi di 0.1mm

Standard di precisione (Valore max)	
Elemento	Valore standard
Parallelismo spessore	0.02 per 100mm
Planarità	0.05 per 100mm
Perpendicolarità (ciascun piano)	0.02 per 100mm
Smussatura perimetrale	C0.5 o inf.

Elemento	Valore standard
Perpendicolarità (ciascun piano)	0.02 o inf. per 100mm
Parallelismo superfici superiore-inferiore	0.02 o inf. per 100mm
Planarità superfici superiore-inferiore	0.04 o inf. per 100mm
Smussatura perimetrale	C0.3 o inf.

[illegible]

Incrementi di 0.1mm		T: Incrementi di 0.1mm											
A	B \ T	ALNB (EN AW-5052 Equiv.) Prezzo unitario				ALDB (EN AW-2017 Equiv.) Prezzo unitario				ALPB (EN AW-7075 Equiv.) Prezzo unitario			
		30.1~45.0	45.1~60.0	60.1~85.0	85.1~100.0	30.1~45.0	45.1~60.0	60.1~85.0	85.1~95.0	30.1~45.0	45.1~60.0	60.1~85.0	85.1~100.0
25.0~ 55.0	25.0~ 55.0												
	55.1~ 85.0												
85.1~115.0	25.0~ 55.0												
	55.1~ 85.0												
	85.1~115.0												
115.1~145.0	25.0~ 55.0												
	55.1~ 85.0												
	85.1~115.0												
	115.1~145.0												
145.1~175.0	25.0~ 55.0												
	55.1~ 85.0												
	85.1~115.0												
	115.1~145.0												
	145.1~175.0												
175.1~200.0	25.0~ 55.0												
	55.1~ 85.0												
	85.1~115.0												
	115.1~145.0												
	145.1~175.0												
	175.1~200.0												