

Blocchi inclinati

Incrementi di 0.1mm

Con incrementi di 0.1mm per ciascuna dimensione, questi blocchi consentono di ottenere il profilo di inclinazione desiderato specificandone l'angolo.




Codice componente
Dimensione configurabile
SSRF
SCRF


Angolo configurabile
SSRAF
SCRAF

Materiale
EN 1.0038 Equiv.
EN 1.1206 Equiv.

Tolleranza
A, B, L 50mm o inf. ±0.05
A, B, L 50mm o sup. ±0.1
Smussatura perimetrale C0.2 ~ 0.5

EN 1.4305 Equiv., EN AW-5052 Equiv. ora disponibili online.

Dimensione configurabile


Angolo configurabile


RoHS 10

Dimensione configurabile

Codice componente	Incrementi di 0.1mm				
	A	B	L	C	D
SSRF SCRF	20.0 200.0	10.0 100.0	10.0 200.0	0.0 200.0	2.0 100.0
		(B≥A/3)		(C≤A)	(D≤B)

Angolo configurabile

Codice componente	Incrementi di 0.1mm				Incrementi di 1°
	A	B	L	C	Q
SSRAF SCRAF	20.0 200.0	10.0 100.0	10.0 200.0	0.0 200.0	0 90°
		(B≥A/3)		(C≤A)	Incrementi di 1°

 **Ordering Example**

Codice componente
SSRF
SSRAF

- A100 - B80 - L52.3 - C45 - D30.3
- A100 - B80 - L52.3 - C45 - Q55

Incrementi di 0.1mm		B: Incrementi di 0.1mm															
A	L	10-30		30.1-40		40.1-50		50.1-60		60.1-70		70.1-80		80.1-90		90.1-100	
		EN 1.0038 Equiv.	EN 1.1206 Equiv.	EN 1.0038 Equiv.	EN 1.1206 Equiv.	EN 1.0038 Equiv.	EN 1.1206 Equiv.	EN 1.0038 Equiv.	EN 1.1206 Equiv.	EN 1.0038 Equiv.	EN 1.1206 Equiv.	EN 1.0038 Equiv.	EN 1.1206 Equiv.	EN 1.0038 Equiv.	EN 1.1206 Equiv.	EN 1.0038 Equiv.	EN 1.1206 Equiv.
20.0-60.0	10-30.0																
60.1-100.0																	
100.1-130.0																	
130.1-160.0																	
160.1-180.0																	
180.1-200.0	30.1-60.0																
20.0-60.0																	
60.1-100.0																	
100.1-130.0																	
130.1-160.0																	
160.1-180.0	60.1-100.0																
180.1-200.0																	
20.0-60.0																	
60.1-100.0																	
100.1-130.0																	
130.1-160.0	100.1-130.0																
160.1-180.0																	
180.1-200.0																	
20.0-60.0																	
60.1-100.0																	
100.1-130.0	130.1-160.0																
130.1-160.0																	
160.1-180.0																	
180.1-200.0																	
20.0-60.0																	
60.1-100.0	160.1-180.0																
100.1-130.0																	
130.1-160.0																	
160.1-180.0																	
180.1-200.0																	
20.0-60.0	180.1-200.0																
60.1-100.0																	
100.1-130.0																	
130.1-160.0																	
160.1-180.0																	
180.1-200.0																	

Piastre circolari

Grado standard/Grado di precisione



Grado standard
Standard
ENPMH
ENPNH
ENPDH
ENPGH

Misura configurabile
ENPM
ENPN
ENPD
ENPG

Materiale
(Acciaio) EN 1.0038 Equiv.
(Alluminio) EN AW-5052-H112 Equiv.
(Duraluminio) EN AW-2017-T351 Equiv.
(Acciaio inox) EN 1.4305 Equiv.

Grado di precisione
Standard
ENPSH
ENPAH
ENPJH
ENPUH

Misura configurabile
ENPS
ENPA
ENPJ
ENPU

Materiale
(Acciaio) EN 1.0038 Equiv.
(Alluminio) Lega di alluminio serie 5000-H12 Equiv.
(Duraluminio) EN AW-2017-T351 Equiv.
(Acciaio inox) EN 1.4305 Equiv.

Smussatura perimetrale C0.5 o inf.

Il parallelismo per ogni porzione di 1,000mm è 2mm in base alla precisione del materiale.

Il parallelismo per ogni porzione di 100mm è il valore di B.

Grado standard, misura standard

Codice componente	Tipo	Selezione	D	T	d	Incrementi di 1mm	Tolleranza dimensione T	Prezzo unitario			
								D100	D150	D200	D300
ENPMH (EN 1.0038 Equiv.)	10	100	150	200	300	0~50	±0.6				
		15									
ENPNH (EN AW-5052 Equiv.)	10	100	150	200	300	0~50	±0.6				
		15									
ENPDH (EN AW-2017 Equiv.)	10	100	150	200	300	0~50	±0.6				
		15									
ENPGH (EN 1.4305 Equiv.)	10	100	150	200	300	0~50	±0.6				
		15									

Grado di precisione, misura standard

Codice componente	Tipo	Selezione	D	T	d	Incrementi di 1mm	Parallelismo B	Prezzo unitario			
								D100	D150	D200	D300
ENPSH (EN 1.0038 Equiv.)	10	100	150	200	300	0~50	0.012				
		15									
ENPAH (Lega di alluminio serie 5000)	10	100	150	200	300	0~50	0.03				
		15									
ENPJH (EN AW-2017 Equiv.)	10	100	150	200	300	0~50	0.03				
		15									
ENPUH (EN 1.4305 Equiv.)	10	100	150	200	300	0~50	0.03				
		15									

Grado standard, misura configurabile

Codice componente	Tipo	T	D	d	d≤Dx0.8	Toll. dim. T	Prezzo unitario						
							D50	D201	D301	D401	D501	D601	D701
ENPM (EN 1.0038 Equiv.)	8-9	10	50-200	0-50	±0.2	±0.6							
ENPN (EN AW-5052 Equiv.)	10	11-14	50-200	0-50	±0.2	±0.6							
ENPD (EN AW-2017 Equiv.)	10	11-14	50-200	0-50	±0.2	±0.6							
ENPG (EN 1.4305 Equiv.)	10	11-14	50-200	0-50	±0.2	±0.6							

 **Ordering Example**

Codice componente
ENPNH15
ENPN19

- D200 - d8
- D670 - d18

Grado di precisione, misura configurabile

Codice componente	Tipo	T	D	d	d≤Dx0.8	Parallelismo B	Prezzo unitario						
							D50	D201	D301	D401	D501	D601	D701
ENPS (EN 1.0038 Equiv.)	8-9	10	50-200	0-50	±0.012	0.012							
ENPA (EN AW-5052 Equiv.)	10	11-14	50-200	0-50	0.03	0.03							
ENPJ (EN AW-2017 Equiv.)	10	11-14	50-200	0-50	0.03	0.03							
ENPU (EN 1.4305 Equiv.)	10	11-14	50-200	0-50	0.03	0.03							