



Standard

H	T	P _{g6}	Codice Articolo		Selezione L										
			Tipo	P											
2.5	1.2	-0.002 -0.008	D-EPN	1	100	125	160	200							
				1.1	100	125	160	200							
				1.2	100	125	160	200							
3	1.5	-0.002 -0.008	D-EPN	1.5	100	125	160	200	250						
				1.8	100	125	160	200							
4	2	-0.002 -0.008	D-EPN	2	100	125	160	200	250	315					
5				100	125	160	200	250	315	400					
6	3	-0.004 -0.012	D-EPN	3	100	125	160	200	250	315	400	500			
7				100	125	160	200	250	315	400					
8	3	-0.004 -0.012	D-EPN	4	100	125	160	200	250	315	400	500	630		
10				100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	
12	5	-0.005 -0.014	D-EPN	5	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000
				5.5	100	125	160	200	250	315	400	500			
14	5	-0.005 -0.014	D-EPN	6	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000
				6.5	100	125	160	200	250	315	400	500			
16	7	-0.006 -0.017	D-EPN	7	100	125	160	200	250	315	400	500			
				7.5	100	125	160	200	250	315	400	500			
18	7	-0.006 -0.017	D-EPN	8	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000
				8.5	100	125	160	200	250	315	400	500			
22	8	-0.007 -0.020	D-EPN	9	100	125	160	200	250	315	400	500	630		
				9.5	100	125	160	200	250	315	400	500			
24	8	-0.007 -0.020	D-EPN	10	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000
				10.5	100	125	160	200	250	315	400	500			
26	8	-0.007 -0.020	D-EPN	11	100	125	160	200	250	315	400	500			
				12	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000
32	10	-0.007 -0.020	D-EPN	12.2	125	160	200	250	315	400	500	630			
				12.5	100	125	160	200	250	315	400	500			
32	10	-0.007 -0.020	D-EPN	14	100	125	160	200	250	315	400	500	630		
				16	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000
32	10	-0.007 -0.020	D-EPN	18	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	
				20	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000
32	10	-0.007 -0.020	D-EPN	25	125	160	200	250	315	400	500	630			

L Dimensioni Specificate

H	T	P _{g6}	Codice Articolo		L	
			Tipo	P	Incrementi di 0.01 mm	
2.5	1.2	-0.002	D-EPN-L	1	40.00 ~ 200.00	
3	1.5			1.5		
4	2	-0.008	D-EPN-L	2	40.00 ~ 315.00	
5				2.5		
6	3	-0.004	D-EPN-L	3	40.00 ~ 400.00	
7				3.5		
8	3	-0.004	D-EPN-L	4	40.00 ~ 500.00	
10				4.5		
12	5	-0.005	D-EPN-L	5	40.00 ~ 400.00	
14				5.5		
16	7	-0.017	D-EPN-L	6	40.00 ~ 1000.00	
18				6.5		
22	8	-0.007	D-EPN-L	8	100.00 ~ 250.00	
26				10		
32	10	-0.020	D-EPN-L	25	100.00 ~ 500.00	

L · P Dimensione Specificate

H	T	P _{g6}	Codice Articolo		L		P	
			Tipo	N.	Incrementi di 0.01 mm		Incrementi di 0.01 mm	
2.5	1.2	-0.002	D-EPNB	1	40.00 ~ 200.00	0.50 ~ 1.00		
3	1.5			1.5				
4	2	-0.008	D-EPNB	2	40.00 ~ 315.00	1.51 ~ 2.00		
5				2.5				
6	3	-0.004	D-EPNB	3	40.00 ~ 400.00	2.51 ~ 3.00		
7				3.5				
8	3	-0.004	D-EPNB	4	40.00 ~ 500.00	3.51 ~ 4.00		
10				4.5				
12	5	-0.005	D-EPNB	5	40.00 ~ 400.00	4.51 ~ 5.00		
14				5.5				
16	7	-0.017	D-EPNB	6	40.00 ~ 1000.00	5.51 ~ 6.00		
18				6.5				
22	8	-0.007	D-EPNB	8	100.00 ~ 250.00	6.51 ~ 8.00		
26				10				
32	10	-0.020	D-EPNB	25	100.00 ~ 500.00	20.01 ~ 25.00		

Alterazioni Codice Articolo L P (KC · WKC...ecc.)
D-EPNB 4.5 - 248.35 - P4.23 - WKC2.115

Alterazioni	Codice	Spec.
	KC	Taglio piatto singolo P/2 ≤ KC < H/2 Informazioni sull'unità di designazione per il taglio piatto della chiave (1) Per allineare la chiave piatta con il diametro dell'albero [Unità di designazione] Possibilità di incrementi di 0.005 mm
	WKC	Lavorazione doppia spianata P/2 ≤ WKC < H/2 (2) Per designare dimensioni piatte arbitrarie della chiave [Unità di designazione] 0.1 mm

Dettagli della modifica P.4

Alterazioni	Codice	Spec.
	HC	HC=0.1 mm di incremento P+1 ≤ HC < H, P ≥ 1.5

Ordine Codice Articolo L P
D-EPN-L 1 - 100.00
D-EPNB 1 - 100.00 - P0.50

Ordine Codice Articolo L
D-EPN 3 - 100